Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

## Offener Applikationsfuß für Gritzner tipmatic / tiptronic

Art. Nr.: 18796

Applikationsfuß (s. mehr Informationen)

9,95 €

Hersteller: Gritzner Sofort lieferbar



Offener Applikationsfuß mit DFT-System bis 6mm Stichbreite.

Dieser Nähfuß eignet sich optimal für Applikationen und andere Näharbeiten, bei denen die unbehinderte Sicht auf die Nadel und ihre Einstichstelle erforderlich ist.

Nähen Sie einfach und schnell wunderschöne Applikationen, und verwenden Sie den Muschelkantenstich, wenn Ihr Projekt den Look einer handgenähten Versäuberung haben soll.

- 1. Schneiden Sie die Teile des Motivs ohne Nahtzugabe zu; bei leicht fransenden Stoffen bügeln Sie die Nahtzugabe um.
- 2. Bügeln Sie aufbügelbares Vlies auf das Motiv, ziehen Sie das Schutzpapier ab und bügeln Sie das Applikationsmaterial auf den Stoff auf.
- 3. Setzen Sie den offenen Applikationsfuß für DFT-System ein (falls vorhanden).
- 4. Wählen Sie einen Stich aus und führen Sie die Motivkante entlang der rechten Nähfußinnenkante, um gerade Nähte an der Kante zu erzielen.

Der Offene Applikationsfuß mit DFT-System ist passend für die **Gritzner**-Modelle:

tipmatic 1035, 1037



Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

tipmatic 6122, 6152

tiptronic 4.2