



## Spulenkapsel spezial für PFAFF (J-Serie) expression , performance , creative

Art. Nr.: 820 808-096

Spezial-Spulenkorb (s. mehr Informationen)

**29,95 €**

**Hersteller:** Pfaff

Sofort lieferbar



### **Spezial Spulenkapsel für PFAFF J-Serie**

**Erstellen Sie wunderschöne Nähte mit sichtbarem Unterfaden mit der creative Spezial-Spulenkapsel.**

**Verzieren Sie Ihre Nähprojekte mit kreativen Zierstichen die mit effektivem Dekorgarn ganz besonders zur Geltung kommen.**

**Je nachdem mit welcher Dekorgarnstärke Sie arbeiten, wählen Sie aus beiden Techniken:**

**Bei dickerem oder Spezialgarn:**

**Die Spule mit Spezialgarn langsam aufspulen. Die Spule in die creative Spezial-Spulenkapsel einsetzen.**



**Wird weniger Struktur gewünscht, verwenden Sie dünnere Spezialgarne und passen - falls nötig - die Unterfadenspannung an, indem Sie die Schraube an der Spulenkapsel lösen oder fester ziehen, sodass der Faden gleichmäßig transportiert werden kann.**

**Ziehen Sie das Garn durch das Spannungsplättchen der Spulenkapsel.**

**Bei dickerem Garn oder Spezialgarn mit Struktur:**

**Das Garn wird im Uhrzeigersinn von Hand gleichmäßig aufgespult.**

**Setzen Sie die Spule in die Spulenkapsel ein.**

**Um besonders interessante Nähte zu erzielen, fädeln Sie das Dekorgarn nicht in das Spannungsplättchen ein, sondern führen es vorbei und in den Umgehungsschlitz.**

**Um den Faden hochzuholen einfach das Handrad nach vorne (auf Sie zu) drehen und dabei den Oberfaden mit der Hand festhalten.**

1. Fädeln Sie normales Nähgarn als Oberfaden ein.
2. Verwenden Sie die empfohlene Nadelstärke für Ihren Stoff.
3. Bringen Sie Nähfuß 2A oder 8 an.
4. Nähen Sie den Stoff auf der linken Seite und legen Sie Stickvlies obenauf.
5. Wählen Sie Stiche mit wenig Stichdichte. Versuchen Sie es mit dem Geradstich, dem Zickzackstich oder den dekorativen Zierstichen. Verlängern Sie die Stichlänge für tolle Ergebnisse.
6. Wählen Sie eine geringe Nähgeschwindigkeit und nähen Sie gleichmäßig.
7. Stellen Sie die Oberfadenspannung etwas höher ein falls erforderlich.

Die **Spezial-Spulenkapsel (J-Serie)** ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

creative 2.0

creative 3.0



creative 4.0 , 4.5

creative performance

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro II

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression , 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

quilt expression 720 , 720 Special Edition

performance 5.0 , 5.2