Spulenkapsel spezial für PFAFF (L-Serie) performance icon / creative icon

Art. Nr.: 821 137-096

Spezial-Spulenkorb (s. mehr Informationen)

34,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar



Spezial Spulenkapsel PFAFF für L-Serie

Erstellen Sie wunderschöne Nähte mit sichtbarem Unterfaden mit der creative Spezial-Spulenkapsel.

Verzieren Sie Ihre Nähprojekte mit kreativen Zierstichen die mit effektvollem Dekorgarn ganz besonders zur Geltung kommen.

Je nachdem mit welcher Dekorgarnstärke Sie arbeiten, wählen Sie aus beiden Techniken:

Bei dickerem oder Spezialgarn:

Die Spule mit Spezialgarn langsam aufspulen. Die Spule in die creative Spezial-Spulenkaspel einsetzen.

Wird weniger Struktur gewünscht, verwenden Sie dünnere Spezialgarne und passen – falls nötig – die Unterfadenspannung an, indem Sie die Schraube an der Spulenkapsel lösen oder fester ziehen, sodass der Faden gleichmäßig transportiert werden kann.

Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

Ziehen Sie das Garn durch das Spannungsplättchen der Spulenkapsel.

Bei dickerem Garn oder Spezialgarn mit Struktur:

Das Garn wird im Uhrzeigersinn von Hand gleichmäßig aufgespult.

Setzen Sie die Spule in die Spulenkapsel ein. Um besonders interessante Nähte zu erzielen, fädeln Sie das Dekorgarn nicht in das Spannungsplättchen ein, sondern führen es vorbei und in den Umgehungsschlitz.

Um den Faden hochzuholen einfach das Handrad nach vorne (auf Sie zu) drehen und dabei den Oberfaden mit der Hand festhalten.

- 1. Fädeln Sie normales Nähgarn als Oberfaden ein.
- 2. Verwenden Sie die empfohlene Nadelstärke für Ihren Stoff.
- 3. Bringen Sie Nähfuß 2A oder 8 an.
- 4. Nähen Sie den Stoff auf der linken Seite und legen Sie Stickvlies obenauf.
- 5. Wählen Sie Stiche mit wenig Stichdichte. Versuchen Sie es mit dem Geradstich, dem Zickzackstich oder den dekorativen Zierstichen. Verlängern Sie die Stichlänge für tolle Ergebnisse.
- 6. Wählen Sie eine geringe Nähgeschwindigkeit und nähen Sie gleichmäßig.
- 7. Stellen Sie die Oberfadenspannung etwas höher ein falls erforderlich.

Die Spezial-Spulenkapsel (L-Serie)	ist passend für die	PFAFF -Modelle:
creative icon		

creative icon 2

creative performance 950

performance icon